

Garant**CC. T 09T308, Tipo: HB7035-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260152 HB7035-1
GTIN	4045197873750
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 09T308 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 320 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	HB7035-1
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	SM
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	P

Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 320 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura