

**Garant****CNMG 09T308, Tipo: HB7035-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250052 HB7035-1
GTIN	4045197873828
Classe articolo	21G

**Descrizione**

CNMG 09T308 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 350 m/min**Descrizione tecnica**

Rompitrucioli	SS
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Tipo	HB7035-1
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 350 m/min

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura