



## Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta, Modello-Apertura: 2-24mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	657800 2-24
GTIN	4018754034017
Classe articolo	63A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate; tutti gli utensili con attacco rettangolare con spina elastica di fissaggio. In questo modo si garantisce la presa sicura e stabile delle teste a innesto per chiavi dinamometriche.

#### Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

#### Dati d'impiego:

##### Legenda per disegno e formula:

$l_1$  = lunghezza della leva senza testa a innesto

$l_2$  = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

$l_3$  = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

$l_4$  = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

$T_1$  = coppia da impostare

$T_2$  = coppia prescritta

#### Per:

Chiavi dinamometriche con attacchi quadri.

#### Nota:

Rispettare l'interasse delle teste a innesto e allinearle con quelle dello strumento di regolazione (vedi certificato di collaudo/istruzioni per l'uso della chiave dinamometrica utilizzata). In caso di scostamento, correggere l'interasse!

## Descrizione tecnica

Larghezza b	53 mm
Attacco	14×18 mm
Altezza h	12 mm
Apertura	24 mm
Interasse S	25 mm
Materiale sostituibile	Testa a innesto
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	cromata (resistente al distacco)
Tipo di prodotto	Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta