

Garant
CNMG 120404, Tipo: HB7035-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250058 HB7035-1
GTIN	4045197873842
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120404 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SS

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Tipo	HB7035-1
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Rompitrucioli	SS

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura