



Pinza regolabile Alligator® isolata secondo VDE, Lunghezza complessiva: 250mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	705730 250
GTIN	4003773019343
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Snodo passante (= guida doppia) e fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento. Temprata a induzione. Superfici di presa dentate sagomate, autoserranti su tubi e dadi. Regolazione a scatto a più livelli. **Isolate a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** per lavorare sotto tensione fino a 1000 V.

Pinza in esecuzione cromata, manici isolati.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	250 mm
Apertura per tubi	2 pollici
Apertura per esagono	46 mm
Impugnatura	isolati
Denominazione originale prodotto	Alligator
Superficie	cromato
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Norma	DIN ISO 8976
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Antiscintilla	no
Possibilità di regolazione precisa e rapida	no
Autoserraggio	sì
Fermo di contrasto	sì
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile