

Garant**CNMG 120408, Tipo: HB7035-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250158 HB7035-1
GTIN	4045197873873
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	P
Rompitrucioli	SM
Tipo	HB7035-1
Profondità di taglio a_p	0,5 - 8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 320 m/min
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120408

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura