

Garant
CNMG 120412, Tipo: HB7035-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250160 HB7035-1
GTIN	4045197873897
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120412 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 8 mm

Avanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 320 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	SM
Raggio di curvatura	1,2 mm
Tipo	HB7035-1
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,5 - 8 mm

Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 320 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura