



Lampada da lavoro a LED ATEX, Modello: NOVA-EX



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081523 NOVA-EX
GTIN	5708997356029
Classe articolo	08C

Descrizione

Esecuzione:

Lampada da lavoro per zone a rischio di esplosione, testata in conformità alla direttiva ATEX vigente.

Illuminazione estremamente chiara e durata lunghissima. Lampada da lavoro potente e robusta con protezione Ex.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Norma:

Zertifiziert für ATEX-Zone: **Gas** 1 und 2, **Staub** 21 und 22.

ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.

Fornitura:

Incluso cavo Schuko da 10 m, 100 – 240 V, 50/60 Hz, 23 W.

Descrizione tecnica

Corrente di illuminazione Livello 2	2000 lm
Grado di protezione IP	IP 65
Corrente di illuminazione	1000 lm

Peso	4000 g
Alimentazione	Alimentazione di rete
Lampadine	Lampada LED
Luce colorata	6000 K
Potenza assorbita	23 W
Tensione nominale	100 - 240 V
Caratteristiche attrezzatura	Per atmosfere esplosive
Lunghezza complessiva	270 mm
Larghezza complessiva	266 mm
Altezza complessiva	123 mm
Lunghezza cavo di collegamento.	10 m
Zona ATEX	Zona 1
Zona ATEX	Zona 2
Zona ATEX	Zona 21
Zona ATEX	Zona 22
Denominazione originale prodotto	NOVA EX
Tipo di prodotto	Lampade da lavoro