

Garant
CNMG 120412, Tipo: HB7035-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250324 HB7035-1
GTIN	4045197873903
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120412 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucoli: SG

Profondità di taglio a_p : 1,5 - 8 mm

Avanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Raggio di curvatura	1,2 mm
Profondità di taglio a_p	1,5 - 8 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompitrucoli	SG
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 260 m/min
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,

Tipo	HB7035-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura