

Garant
CNMG 120416, Tipo: HB7035-1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250328 HB7035-1
GTIN	4045197873927
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120416 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitruccioli: SG

 Profondità di taglio a_p : 1,5 - 8 mm

 Avanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7035-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 260 m/min
Rompitruccioli	SG
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Profondità di taglio a_p	1,5 - 8 mm
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Impiego principale	P

Raggio di curvatura	1,6 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120416
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura