

**Garant**
**CNMG 190616, Tipo: HB7035-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250174 HB7035-1
GTIN	4045197873996
Classe articolo	21G

### Descrizione

CNMG 190616 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 8 mm

Avanzamento  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 320 m/min

### Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Rompitrucioli	SM
Raggio di curvatura	1,6 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 8 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 320 m/min
Tipo	HB7035-1
Condizione di taglio	fortemente interrotto

Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 190616
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura