

Garant
CNMG 190624, Tipo: HB7035-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250176 HB7035-1
GTIN	4045197874016
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 190624 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 8 mm

 Avanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 320 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	SM
Tipo	HB7035-1
Raggio di curvatura	2,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 320 m/min
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,5 - 8 mm

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 190624
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura