

## Pinza regolabile a scatto, Lunghezza complessiva: 250mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	706500 250
GTIN	
Classe articolo	76B

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Snodo passante** (= guida doppia). Superfici di presa sagomate dentate, 5 possibilità di regolazioni a scatto, esecuzione cromata.

#### Norma:

**DIN ISO 8976**

#### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	250 mm
Numero di scatti della regolazione micrometrica	5
Apertura per esagono	50 mm
Impugnatura	cromata
Superficie	cromato
Norma	DIN ISO 8976
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Antiscintilla	no
Regolazione rapida	no
Possibilità di regolazione precisa e rapida	no
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile

