

Garant
CNMM 120412, Tipo: HB7035-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250453 HB7035-1
GTIN	4045197874047
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMM 120412 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucoli: SR

Profondità di taglio a_p : 2 - 10 mm

Avanzamento f : 0,4 - 1,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7035-1
Rompitrucoli	SR
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 260 m/min
Profondità di taglio a_p	2 - 10 mm
Avanzamento f	0,4 - 1,2 mm/gir,
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Raggio di curvatura	1,2 mm

Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMM 120412
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura