

**KANON**
**Giraviti dinamometrici, Coppia max.: 3cNm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	658800 3
GTIN	4582126965389
Classe articolo	66F

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Giraviti di grande precisione per serraggi con bassi valori di coppia. Scala di facile lettura con ago di trascinamento sul lato superiore e ulteriore scala sul lato del giravite. **Con mandrino portautensili a 3 griffe in acciaio.**

**Uso:**

Per misurare bassissimi valori di coppia (resistenza alla rotazione o di attrito) ovvero per il serraggio controllato di viti.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Nota:**

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

**Descrizione tecnica**

Peso	290 g
Coppia massima	3 cNm
Capacità	1 - 6,5 mm
Ø	43 mm
Campo di coppia	0,4 - 3 cNm
Campo di coppia	4 - 30 mNm
Feedback	"di visualizzazione"

Regolabilità del valore di soglia	non regolabile
Impostazione del valore di soglia	Lancetta rattrapante
Lunghezza complessiva L	106 mm
Serie	SGK
Divisione della scala, 1 tacca =	0,5 mNm
Norma	DIN EN ISO 6789
Metodo di misura	Coppia
Display	analogico
Segnalazione dello sblocco	ottico
Tipo di collegamento	Mandrino a 3 griffe
Risoluzione	Nm
Taratura	O3
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Precisione di misura della coppia	±3 %
Dati protocollabili	no
Metrologia	meccanico
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica