

3M Scotch-Brite™

**Pad di tessuto abrasivo, 158×224 mm, Struttura del tessuto: 400****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	556000 400
GTIN	4001895758690
Classe articolo	53M

**Descrizione****Esecuzione:**

Tessuto sintetico in nylon con grana abrasiva in legante di resina sintetica.

**Vantaggi:**

- **Adattabile alla forma del pezzo.**
- **La struttura aperta impedisce l'intasamento e riduce lo sviluppo di calore.**
- **Finitura uniforme riproducibile.**
- **Utilizzabile a secco e a umido.**
- **Privo di componenti corrosivi.**

**Uso:**

Per uso a mano, su frattazzo per smerigliatura n. art. 556020 o su levigatrice orbitale. **Fine / molto fine:** per pulire superfici delicate, per eliminare leggeri graffi dai metalli. Adatto anche a conferire una patina opacizzante fine / molto fine agli acciai e ai metalli non ferrosi.

**Descrizione tecnica**

Grado di finezza	fine
Colore	grigio
Struttura del tessuto	400
Confronto granulometrico	400 - 600
Codice 3M	WR-SH
Esecuzione	S Super Fine
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %

Larghezza	158 mm
Lunghezza	224 mm
Attributo del nome del prodotto	158x224 mm
Tipo di prodotto	Pad di tessuto abrasivo

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

## Accessori

Frattazzi per smerigliatura a mano	556020
Mandrino	556030

