


Garant
DNMG 110408, Tipo: HB7035-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250654 HB7035-1
GTIN	4045197874214
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 110408 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SS

 Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm

 Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	SS
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tipo	HB7035-1
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 110408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura