

Garant
DNMG 110408, Tipo: HB7035-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250754 HB7035-1
GTIN	4045197874221
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 110408 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitruccioli: SM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mm

 Avanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 320 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Rompitruccioli	SM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 320 m/min
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Impiego principale	P
Tipo	HB7035-1

Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 110408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura