

Garant
DNMG 150612, Tipo: HB7035-1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250764 HB7035-1
GTIN	4045197874283
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150612 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitruccioli: SM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mm

 Avanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 320 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 320 m/min
Raggio di curvatura	1,2 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	HB7035-1
Rompitruccioli	SM
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,

Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150612
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura