

**KANON****Giraviti dinamometrici, Coppia max.: 90cNm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	658800 90
GTIN	4582126965464
Classe articolo	66F

**Descrizione****Esecuzione:**

Giraviti di grande precisione per serraggi con bassi valori di coppia. Scala di facile lettura con ago di trascinamento sul lato superiore e ulteriore scala sul lato del giravite. **Con mandrino portautensili a 3 griffe in acciaio.**

**Uso:**

Per misurare bassissimi valori di coppia (resistenza alla rotazione o di attrito) ovvero per il serraggio controllato di viti.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Nota:**

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

**Descrizione tecnica**

Ø	63 mm
Capacità	1 - 8,5 mm
Peso	600 g
Coppia massima	90 cNm
Campo di coppia	10 - 90 cNm
Campo di coppia	100 - 900 mNm
Impostazione del valore di soglia	Lancetta rattrapante

Feedback	"di visualizzazione"
Divisione della scala, 1 tacca =	2 cNm
Lunghezza complessiva L	132 mm
Segnalazione dello sblocco	ottico
Regolabilità del valore di soglia	non regolabile
Tipo di collegamento	Mandrino a 3 griffe
Serie	SGK
Metodo di misura	Coppia
Norma	DIN EN ISO 6789
Display	analogico
Risoluzione	Nm
Taratura	O3
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Precisione di misura della coppia	±3 %
Dati protocollabili	no
Metrologia	meccanico
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

## Servizi

Rapporto di taratura Chiave dinamometrica da entrambi i lati Coppia max. 400/2 Nm

020030 400/2