

**Garant**
**KNUX 160405R, Tipo: HB7035-1**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251030 HB7035-1
GTIN	4045197874306
Classe articolo	21G

**Descrizione**

KNUX 160405R HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SM

Formatruciolo: 2,2 mm

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 320 m/min

**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 320 m/min
Tipo	HB7035-1
Avanzamento $f$	0,2 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,5 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 5 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Formatruciolo	2,2 mm
Rompitrucioli	SM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	KNUX 160405R
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura