

**Garant****RC.X 1204, Tipo: HB7035-1**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260650 HB7035-1
GTIN	4045197874399
Classe articolo	21G

### Descrizione

RC.X 1204 HB7035-1 Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 320 m/min

### Descrizione tecnica

Tipo	HB7035-1
Impiego principale	P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 320 m/min
Rompitrucioli	SM
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2 mm
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Condizione di taglio	fortemente interrotto

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	RCMX 1204
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura