


**Garant****SCMT 09T304, Tipo: HB7035-1**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260742 HB7035-1
GTIN	4045197874405
Classe articolo	21G

### Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Avanzamento $f$	0,05 - 0,2 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 350 m/min
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompitrucioli	SS
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HB7035-1
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SCMT 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura