

**KANON****Giraviti dinamometrici, Coppia max.: 150cNm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	658800 150
GTIN	4582126965471
Classe articolo	66F

**Descrizione****Esecuzione:**

Giraviti di grande precisione per serraggi con bassi valori di coppia. Scala di facile lettura con ago di trascinamento sul lato superiore e ulteriore scala sul lato del giravite. **Con mandrino portautensili a 3 griffe in acciaio.**

**Uso:**

Per misurare bassissimi valori di coppia (resistenza alla rotazione o di attrito) ovvero per il serraggio controllato di viti.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Nota:**

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

**Descrizione tecnica**

Capacità	1 - 8,5 mm
Peso	600 g
Coppia massima	150 cNm
Ø	63 mm
Campo di coppia	10 - 150 cNm
Campo di coppia	100 - 1500 mNm
Segnalazione dello sblocco	ottico

Impostazione del valore di soglia	Lancetta rattrapante
Serie	SGK
Regolabilità del valore di soglia	non regolabile
Metodo di misura	Coppia
Display	analogico
Divisione della scala, 1 tacca =	2 cNm
Lunghezza complessiva L	132 mm
Feedback	"di visualizzazione"
Tipo di collegamento	Mandrino a 3 griffe
Norma	DIN EN ISO 6789
Risoluzione	Nm
Taratura	O3
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Precisione di misura della coppia	$\pm 3 \%$
Dati protocollabili	no
Metrologia	meccanico
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

## Servizi

Rapporto di taratura Chiave dinamometrica da entrambi i lati Coppia max. 400/2 Nm

020030 400/2