


Garant
SCMT 09T308, Tipo: HB7035-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260744 HB7035-1
GTIN	4045197874429
Classe articolo	21G

Descrizione

SCMT 09T308 HB7035-1 Raggio di curvatura: 0,8 mm

Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Rompitrucioli	SS
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB7035-1
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Impiego principale	P

Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SCMT 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura