

Garant
SCMT 09T308, Tipo: HB7035-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260763 HB7035-1
GTIN	4045197874436
Classe articolo	21G

Descrizione

SCMT 09T308 HB7035-1 Raggio di curvatura: 0,8 mm

Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	P
Tipo	HB7035-1
Rompitrucioli	SM

Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 320 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	SCMT 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura