


Garant**SNMG 120404, Tipo: HB7035-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251142 HB7035-1
GTIN	4045197874467
Classe articolo	21G

Descrizione

SNMG 120404 HB7035-1 Raggio di curvatura: 0,4 mm

Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SS

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Rompitrucioli	SS
Impiego principale	P
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min

Tipo	HB7035-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura