

Garant
SNMG 120408, Tipo: HB7035-1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251144 HB7035-1
GTIN	4045197874481
Classe articolo	21G

Descrizione

SNMG 120408 HB7035-1 Raggio di curvatura: 0,8 mm

Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SS

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Rompitrucioli	SS
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P

Tipo	HB7035-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura