

Garant**SNMG 120408, Tipo: HB7035-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251324 HB7035-1
GTIN	4045197874504
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 260 m/min
Rompitrucioli	SG
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,25 - 0,8 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	HB7035-1
Profondità di taglio a_p	1,5 - 9 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 120408

Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura