

Garant
SNMG 150608, Tipo: HB7035-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251230 HB7035-1
GTIN	4045197874535
Classe articolo	21G

Descrizione

SNMG 150608 HB7035-1 Raggio di curvatura: 0,8 mm

Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SM

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 6 mm

Avanzamento f : 0,15 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 320 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 320 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 6 mm
Rompitrucioli	SM

Tipo	HB7035-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 150608
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura