

**Garant**
**SNMG 150612, Tipo: HB7035-1**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251330 HB7035-1
GTIN	4045197874559
Classe articolo	21G

## Descrizione

SNMG 150612 HB7035-1 Raggio di curvatura: 1,2 mm  
 Tipo: HB7035-1  
 Rompitruccioli: SG  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 90 - 260 m/min

## Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_p$	1,5 - 9 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompitruccioli	SG
Raggio di curvatura	1,2 mm
Avanzamento $f$	0,25 - 0,8 mm/gir,
Tipo	HB7035-1
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	90 - 260 m/min

Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 150612
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura