

Garant**SNMG 150616, Tipo: HB7035-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251332 HB7035-1
GTIN	4045197874566
Classe articolo	21G

Descrizione

SNMG 150616 HB7035-1 Raggio di curvatura: 1,6 mm
Tipo: HB7035-1
Rompitrucioli: SG
Profondità di taglio a_p : 1,5 - 9 mm
Avanzamento f : 0,25 - 0,8 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7035-1
Rompitrucioli	SG
Raggio di curvatura	1,6 mm
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,25 - 0,8 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	1,5 - 9 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto

Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 260 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 150616
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura