

**Garant****SNMG 190612, Tipo: HB7035-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251236 HB7035-1
GTIN	4045197874573
Classe articolo	21G

**Descrizione**

SNMG 190612 HB7035-1 Raggio di curvatura: 1,2 mm

Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SM

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 6 mm

Avanzamento  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 320 m/min

**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 6 mm
Avanzamento $f$	0,15 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	1,2 mm
Impiego principale	P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 320 m/min
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	HB7035-1

Rompitrucioli	SM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 190612
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura