

Garant
SNMG 190616, Tipo: HB7035-1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251238 HB7035-1
GTIN	4045197874580
Classe articolo	21G

Descrizione

SNMG 190616 HB7035-1 Raggio di curvatura: 1,6 mm
 Tipo: HB7035-1
 Rompitrucioli: SM
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 6 mm
 Avanzamento f : 0,15 - 0,5 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 320 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	1,6 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 320 m/min
Impiego principale	P
Rompitrucioli	SM
Tipo	HB7035-1
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,

Profondità di taglio a_p	0,5 - 6 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 190616
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura