


Garant
SNMM 120412, Tipo: HB7035-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251386 HB7035-1
GTIN	4045197874610
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	1,2 mm
Avanzamento f	0,4 - 1,2 mm/gir,
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	2 - 12 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 260 m/min
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	HB7035-1
Rompitrucioli	SR
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMM 120412

Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Insero per tornitura