

**Garant****TCMT 110204, Tipo: HB7035-1****Dati di ordinazione**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 260952 HB7035-1 |
| GTIN            | 4045197874665   |
| Classe articolo | 21G             |

**Descrizione**

TCMT 110204 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 350 m/min**Descrizione tecnica**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Raggio di curvatura                              | 0,4 mm                |
| Rompitrucioli                                    | SS                    |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 120 - 350 m/min       |
| Condizione di taglio                             | fortemente interrotto |
| Tipo   | HB7035-1              |
| Avanzamento $f$                                  | 0,05 - 0,2 mm/gir,    |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,2 - 1,5 mm          |
| Impiego principale                               | P                     |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura              |
| Materiale da taglio               | HM                    |
| Codice ISO Inserto                | TCMT 110204           |
| Numero di sostituzioni/taglienti  | 3                     |
| Tipo di prodotto                  | Inserto per tornitura |