

Garant**TCMT 16T308, Tipo: HB7035-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260958 HB7035-1
GTIN	4045197874719
Classe articolo	21G

Descrizione

TCMT 16T308 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,2 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min**Descrizione tecnica**

Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Tipo	HB7035-1
Rompitrucioli	SS
Impiego principale	P

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TCMT 16T308
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura