

Garant**TCMT 16T308, Tipo: HB7035-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260988 HB7035-1
GTIN	4045197874726
Classe articolo	21G

Descrizione

TCMT 16T308 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 320 m/min**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 320 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	SM
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Tipo	HB7035-1

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TCMT 16T308
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura