

Garant**TNMG 160404, Tipo: HB7035-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251542 HB7035-1
GTIN	4045197874740
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 320 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	P
Tipo	HB7035-1
Rompitrucioli	SM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura