


HOLEX®

Cesoia Ideal per lamiera con impugnatura bicomponente, sinistro, Lunghezza complessiva: 260 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	766041 260
GTIN	4045197166944
Classe articolo	72D

Descrizione

Esecuzione:

Testa della cesoia forgiata, taglienti temprati a induzione. Collegamento a vite regolabile, doppia trasmissione a leva e molla di apertura incorporata.

Con microdentatura. Testa della cesoia in **acciaio legato** (HRC 58 – 60), manici in lamiera di acciaio, nichelati. Impugnatura bicomponente con inserto morbido antiscivolo.

Capacità di taglio: Lamiere fino a 1,8 mm, lamiere V2A fino a 1,2 mm.

Uso:

Per tagli diritti continui e di forme.

Lunghezza taglienti: 33 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	260 mm
Lunghezza taglienti	33 mm
Tipo di impiego	sinistro