



## Pinza a becchi mezzotondi piegati, cromata, con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 160mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	713500 160
GTIN	4003773016007
Classe articolo	73F

### Descrizione

**Esecuzione:**

Becchi particolarmente lunghi, mezzotondi a punta. Taglienti temprati a induzione (circa 61 HRC), adatti per filo duro e dolce. Becchi zigrinati all'interno.

Pinza cromata, con manici in multicomponente. Punte di precisione elastiche resistenti alla torsione.

**Norma:**

**DIN ISO 5745**

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	160 mm
Lunghezza griffe	50 mm
Forma delle ganasce	becchi mezzotondi a punta, piegati (40° – 45°)
Norma	DIN ISO 5745
Caratteristica ganasce	Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC)
Esecuzione ganasce	zigrinatura all'interno
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente

Materiale	Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio
Superficie	cromato
Tipo di prodotto	Pinza multifunzione