

Garant
VNMG 160408, Tipo: HB7035-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251734 HB7035-1
GTIN	4045197874955
Classe articolo	21G

Descrizione

VNMG 160408 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SS

 Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm

 Avanzamento f : 0,08 - 0,4 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	HB7035-1
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Impiego principale	P
Rompitrucioli	SS

Avanzamento f	0,08 - 0,4 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VNMG 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura