

Garant
WNMG 060408, Tipo: HB7035-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251954 HB7035-1
GTIN	4045197874993
Classe articolo	21G

Descrizione

WNMG 060408 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SS

 Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm

 Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompitrucioli	SS
Tipo	HB7035-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 060408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura