


**Garant**
**WNMG 060408, Tipo: HB7035-1**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252064 HB7035-1
GTIN	4045197875006
Classe articolo	21G

## Descrizione

WN.G 060408 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 320 m/min

## Descrizione tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 320 m/min
Rompitrucioli	SM
Impiego principale	P
Tipo	HB7035-1
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm

Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 060408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura