


Garant
WNMG 080412, Tipo: HB7035-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252210 HB7035-1
GTIN	4045197875075
Classe articolo	21G

Descrizione

WNMG 080412 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SG

Profondità di taglio a_p : 1,5 - 6 mm

Avanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7035-1
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Rompitrucioli	SG
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 260 m/min
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	1,2 mm

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	WNMG 080412
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura