

martor**Forbici di sicurezza SECUMAX, Lunghezza complessiva: 216mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	769245 216
GTIN	4002632921339
Classe articolo	76F

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica bicomponente. Taglienti in acciaio legato inossidabile per un taglio eccellente e una lunga durata. L'affilatura speciale delle lame offre una protezione dalle ferite da taglio, mentre le punte arrotondate riducono il rischio di pungersi. Con tacca girevole specifica per fili e cavi e con griffe per l'avvitamento di chiusure.

Uso:

Carta, cartone, tessuto, pellicola, reggette in plastica e molto altro ancora

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	216 mm
Denominazione modello produttore	SECUMAX 565
Esecuzione impugnatura	Manici in bimateriale ergonomici
Materiale	Acciaio legato inossidabile
Tipo di prodotto	Cesoia

Accessori

Marsupio con clip Modello L	842200 L
-----------------------------	----------

Marsupio con clip Modello M

842200 M