

**Garant****Maschi a macchina per fori passanti + punte elicoidali per prefori, Per filettatura metrica: M3-12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	146723 M3-12
GTIN	4045197876577
Classe articolo	11K

**Descrizione****Esecuzione:**

Gli utensili sistemati in appositi supporti possono essere sfilati con facilità.

Composto da maschi a macchina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 e punte elicoidali per prefori Dim. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

**Contenuto:**

cad. 1 maschio a macchina M3 – M12 n. art. 132640 e punte a carotare n. art. 114580

**Descrizione tecnica**

Per filettatura metrica	M3 – M12
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Norma	DIN 376
Norma	DIN 371
Colore collarino	verde

Tipo di prodotto

Maschi a filettare

## Accessori

Maschio a macchina HOLEX Pro TapHSS-E M M3	132680 M3
Punte elicoidali in HSS-E Ø DC h8 4,2 mm	114580 4,2
Maschio a macchinaHSS-E M M3	132640 M3
Punte elicoidali in HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	114580 8,5
Maschio a macchina HOLEX Pro TapHSS-E M M8	132680 M8
Maschio a macchinaHSS-E M M5	132640 M5
Maschio a macchinaHSS-E M M10	132640 M10
Maschio a macchina HOLEX Pro TapHSS-E M M4	132680 M4
Maschio a macchinaHSS-E M M12	132640 M12
Maschio a macchina HOLEX Pro TapHSS-E M M6	132680 M6
Maschio a macchina HOLEX Pro TapHSS-E M M12	132680 M12
Maschio a macchinaHSS-E M M4	132640 M4
Punte elicoidali in HSS-E Ø DC h8 10,2 mm	114580 10,2
Punte elicoidali in HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	114580 2,5
Maschio a macchina HOLEX Pro TapHSS-E M M10	132680 M10
Punte elicoidali in HSS-E Ø DC h8 6,8 mm	114580 6,8
Maschio a macchinaHSS-E M M8	132640 M8
Punte elicoidali in HSS-E Ø DC h8 5 mm	114580 5
Punte elicoidali in HSS-E Ø DC h8 3,3 mm	114580 3,3
Maschio a macchina HOLEX Pro TapHSS-E M M5	132680 M5
Maschio a macchinaHSS-E M M6	132640 M6
Cassetta vuota Modello 4	146960 4