

**Strumento idraulico-pneumatico per rivetti ciechi TAURUS®, Modello: 2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	770512 2
GTIN	4007081570008
Classe articolo	74A

Descrizione**Esecuzione:**

Pressione di esercizio 5–7 bar. Contenitore di raccolta estraibile per chiodi.

Vantaggi:

Il **sistema a ganasce** garantisce elevate durate e una presa antiscivolo dei chiodi. Minore consumo di aria compressa grazie al duplice utilizzo: per inserire e aspirare lo scarto residuo. Ciclo di lavoro molto rapido.

Fornitura:

Chiave di montaggio SW 12/14 e SW 14/17.

1 Bottiglia di olio idraulico da 100 ml e 1 Contenitore per il rabbocco dell'olio. Inclusive bocche 17/24, 17/27, 17/29, 17/32.

Descrizione tecnica

Per rivetti ciechi acciaio/alluminio fino a	6 mm
Forza di inserimento a 5 bar	9000 N
Corsa dello strumento	18 mm
Ø Massimo mandrino	3,2 mm
Raccordo tubo	6 mm

Peso	1,6 kg
Per rivetti ciechi in qualsiasi materiale fino a	5 mm
Consumo di aria per rivetto	2,3 l
Raccordo tubo	1/4 pollici
Tipo di prodotto	Strumento per rivetti ciechi