



Tronchese a tagliente laterale per meccanica di precisione, forma normale, SFW, Lunghezza complessiva: 125mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	725391 125
GTIN	4010995361891
Classe articolo	73D

Descrizione

Esecuzione:

Testa sottile, taglienti temprati a induzione e rettificati; tagliente con sfaccettatura fine. Fianco con rivestimento in plastica e molla di apertura.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Capacità di taglio filo semiduro fino a Ø	0,3 - 0,8 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a Ø	0,3 - 2 mm
Lunghezza complessiva	125 mm
Sfaccettatura	Testimone molto fine
Impugnatura	Rivestimenti in plastica
Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione e rettificati
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio
Attributo del nome del prodotto	SFW
Manici con molla di richiamo	sì

Tipo di prodotto

Pinza tagliente