

**Set di lame per seghe frontali a gattuccio, Descrizione: 1157CHM****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	588700 1157CHM
GTIN	3165140835534
Classe articolo	54B

Descrizione**Esecuzione:**

Lame per seghe frontali a gattuccio **per metallo**. **Denti rivestiti in metallo duro** per la massima resistenza e, allo stesso tempo, una lama di supporto flessibile.

Taglio potente per sgrossatura. Ideale per lavori di salvataggio e di demolizione.

Nota:

Lame per seghe in metallo duro: Ridurre il numero di corse, lavorare senza oscillazioni, utilizzare il lubrorefrigerante.

ottimizzato per il materiale: INOX

Spessore lamiera (lamiera forata): 4-12 mm

Profilo in metallo (aperto): < 175 mm

Tipo di taglio: Taglio diritto rapido (grezzo)

Materiale per lame: HM

Passo dentatura: 3 mm

Lunghezza lama: 225 mm

Numero di lame: 1

Descrizione tecnica

Numero di lame	1
Tipo di taglio	Taglio diritto rapido (grezzo)
Passo dentatura	3 mm
ottimizzato per il materiale	INOX
Profilo in metallo (aperto)	< 175 mm
Spessore lamiera (lamiera forata)	4-12 mm
Lunghezza lama	225 mm

Materiale per lame	HM
Descrizione	1157CHM
Tipo di prodotto	Lama per seghetto